


T-400S Workstation mit Kassettenhalter



Beschreibung

Workstation

Die Krimmpresse und der Kassettenhalter befinden sich hinter dem Spleißgerät und stellen somit einen vergleichbaren Arbeitsablauf wie die RXS Geräte dar. Das Trenngerät kann wahlweise auf dem Tisch abgestellt werden oder auf der abnehmbaren Trenngeräteplatte neben dem Spleißgerät angebracht werden.

Technische Daten

- Standardisierter Spleißprozess durch definierte Positionen der Zubehörteile wie Trenngerät, Krimmpresse und Spleißkassette im Arbeitsbereich am Spleißgerät.
- Für den Einsatz unter beengten Bedingungen (Z.B. FTTH Ausbau)
- Aufnahme der Telent Krimpvorrichtung
- Auch auf einem Stativ nutzbar
- Zusammenklappbar - passt somit in den Spleißgerätekofter
- Durch LED Arbeitsleuchte ergänzbar
- Für jedes T-72C und T-57 Gerät nachrüstbar
- Abnehmbare Trenngeräteplatte

Lieferumfang

1 Stück Workstation